

Clave 2581


1. Descripción del producto:

Mini Disco Lam Tipo R (Rol-ok)

| | |
|--------------------------|----------|
| Dimensiones (in): | 2" |
| Dimensiones (mm): | 50 |
| Abrasivo: | Cerámico |
| Grano: | 60 |
| Especificación: | CER - 60 |
| Máx. rpm: | 30,000 |
| Respaldo: | Plástico |



TIPO R (Rol-ok)



1. Aplicación

- Lo mejor para desbaste rápido y eficiente de acero inoxidable, titanio, inconel y soldadura especiales.
- Vida útil excepcional al compararse con cualquier disco de cambio rápido del mercado.
- Para usuarios que requieren alta productividad con buenos acabados superficiales.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en Micro esmeriladora angular neumática o mototool angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo con una presión media a alta para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.